

ANT515



RFID glava za branje/pisanje HF

DTRHF KQRWIDUS03-

Odobritev UL	Ta	-20...60 °C
	Enclosure type	Type 1
	oskrba z napetostjo	Limited Voltage/Current
	Številka datoteke UL	E205959

Mehanski podatki

Teža	[g]	80
Ohišje		kvadrasto
Vrsta montaže		ne-vezilno vgradno
Mere	[mm]	20 x 7 x 48
Materiali		PBT; TPE-U; legirano jeklo

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	obratovanje	1 x LED, zeleno
	TAG-komunikacija	1 x LED, rumeno

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Kabel: 1 m, PUR; 3 x 0,14 mm²

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A



Priključek

