




PWM do analognega pretvornika signalov

R360/PWM-ANALOG-MODULE/PCB



Območje uporabe

Izvedba

Modul PCB

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]

24...30 DC

Poraba toka [mA]

< 20

Zaščita pred obratno polarnostjo

da

Vhodi/izhodi

Število vhodov in izhodov

Število analognih izhodov: 1

Vhodi

Število vhodov PWM

1

Frekvenčni vhodi PWM [Hz]

122; (24 V DC Signal PWM)

Izhodi

Število analognih izhodov

1

Analogni izhod napetosti [V]

0...5

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]

-40...85

Mehanski podatki

Teža [g]

37

Mere [mm]

49 x 30 x 15

Opombe

Embalažna enota

1 Kosov

Električni priključek

vijačne objemke: 2,5 mm²

vhod

rdeče	+24 V DC
črn	PWM IN
modro	GND

Izhod

črn	0-5 V
modro	GND



PWM do analognega pretvornika signalov

R360/PWM-ANALOG-MODULE/PCB

diagrami in grafikoni

