


## V/I moduli za premične stroje

R360/MODULE/PWM/4...20mA



## Območje uporabe

|         |              |
|---------|--------------|
| Izvedba | modul ohišja |
|---------|--------------|

## Električni podatki

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Obratovalna napetost [V]       | 19,2...28,8 DC |
| Poraba toka [mA]               | < 30           |
| Odpornost na napačno polarnost | da             |

## Vhodi/izhodi

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Število vhodov in izhodov | Število analognih izhodov: 1 |
|---------------------------|------------------------------|

## Vhodi

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Število vhodov PWM        | 1; (24 V DC $\pm$ 20 % Signal PWM) |
| Frekvenčni vhodi PWM [Hz] | 122                                |

## Izhodi

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Število analognih izhodov      | 1      |
| Analogni izhod toka [mA]       | 4...20 |
| Maks. obremenitev [ $\Omega$ ] | 600    |

## Pogoji okolja

|                              |                                                               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Temperatura okolice [°C]     | -40...85                                                      |
| Opomba o temperaturi okolice | izolirane žice -5...105 °C<br>neuporabljene žice -30...105 °C |
| Zaščita                      | IP 67                                                         |

## Mehanski podatki

|           |                                      |
|-----------|--------------------------------------|
| Teža [g]  | 72                                   |
| Mere [mm] | 54 x 34 x 15                         |
| Materiali | poliamid ojačeno s steklenimi vlakni |

## Opombe

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Embalažna enota | 1 Kosov |
|-----------------|---------|



## V/I moduli za premične stroje

R360/MODULE/PWM/4...20mA

## Električni priključek

Kabel: 0,28 m; / Jedrni konci z žico in tulci

## vhod

|       |          |
|-------|----------|
| rdeče | +24 V DC |
| črn   | PWM IN   |
| modro | GND      |

## Izhod

|       |           |
|-------|-----------|
| črn   | 4...20 mA |
| modro | GND       |

## diagrami in grafikoni

