


Modem GPS/GSM z vmesnikom CAN

R360/CANremote GPRS/GPS

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: CR3114

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



- 1 LED lučke
- 2 vtičnica SMA GPS antena
- 3 spojnik FME GSM antena
- 4 priključek M12 5-polno



Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	8...32 DC
Poraba toka	[mA]	< 600; (Ø 210 (24 V DC))

Vmesniki

Število vmesnikov CAN	1
-----------------------	---

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-30...75
Skladiščna temperatura	[°C]	-40...85
Zaščita	IP 65; (za napravo z navitimi vtičnimi povezavami)	



Modem GPS/GSM z vmesnikom CAN

R360/CANremote GPRS/GPS

Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	6 kV praznjenje kontakta / 8 kV praznjenje zraka
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV na dovodnih napeljavah / 1 kV na signalnih napeljavah
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV na dovodnih napeljavah
	EN 61000-4-6 VF prevoden	10 V
	EN 61000-4-3 HF sevano	10 V/m 80...1000 MHz / 3 V/m 1,4...2,7 GHz
	EN 61000-4-8	30 A/m
	ISO 10605: 2008	8/15 kV / 8 kV
	ISO 11452-4	60 mA 20...80 MHz / 30 V/m 80...1000 MHz
	ISO 7637-2	1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4
	CISPR 16-2	razred B
CISPR 25	izpolnjeno	
Mehanski podatki		
Teža	[g]	658
Mere	[mm]	120,5 x 126 x 42
Materiali	aluminij s prašno prevleko	
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	status	4 x LED, rdeča/zelena
Podatkovni pomnilniki		
Ura realnega časa	da	
Opombe		
Opombe	Napravo uporabljajte le s priključenimi antenami.	
Embalažna enota	1 Kosov	
Električni priključek		
Spojnik: 1 x M12		