


Modem GPS/GSM z vmesnikom CAN

R360/CANremote 3G/GPS

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: CR3158

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



- 1 LED lučke
- 2 vtičnica SMA GPS antena
- 3 spojnik FME GSM antena
- 4 priključek M12 5-polno



Območje uporabe

Radijska odobritev za

ZDA; EU/RED

Opomba glede radijske odobritve

Seznam držav, ki uvajajo Evropsko direktivo o radijski opreml 2014/53/EU (RED), je naveden pod »Prenosi«.

Električni podatki

Obratovalna napetost

[V]

6...32 DC

Poraba toka

[mA]

< 600; (Ø 210 (24 V DC))

Vmesniki

Število vmesnikov CAN

1

Zapisnik

CANopen

Mobilfunk

Moč prenosa

[mW]

1928

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-30...75



Modem GPS/GSM z vmesnikom CAN

R360/CANremote 3G/GPS

Skladiščna temperatura [°C]	15...25
Zaščita	IP 65; (za napravo z navitimi vtičnimi povezavami)

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 61000-4-2 ESD	6 kV praznjenje kontakta / 8 kV praznjenje zraka
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV na dovodnih napeljavah / 1 kV na signalnih napeljavah
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV na dovodnih napeljavah
	EN 61000-4-6 VF prevoden	10 V
	EN 61000-4-3 HF sevano	10 V/m 80...1000 MHz / 3 V/m 1,4...2,7 GHz
	ISO 10605: 2008	8/15 kV / 8 kV
	ISO 11452-4	60 mA 20...80 MHz / 30 V/m 80...1000 MHz
	ISO 7637-2	1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4, 5
	CISPR 16-2	razred B
	CISPR 25	izsevno / izpolnjeno

Mehanski podatki

Teža [g]	754,5
Mere [mm]	120,5 x 126 x 42
Materiali	aluminij s prašno prevleko

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	status	4 x LED, rdeča/zelena
--------	--------	-----------------------

Podatkovni pomnilniki


Ura realnega časa	da; z načinoma spanje in prebujanje
-------------------	-------------------------------------

Opombe

Opombe	Napravo uporabljajte le s priključenimi antenami.
	Singapur Ni odobreno za delovanje, samo za izvoz.
Embalažna enota	1 Kosov

Električni priključek - terminali antene

Spojnik: 1 x vtičnica SMA



vtičnica SMA

1	GPS
2	oklopljenje

Modem GPS/GSM z vmesnikom CAN

R360/CANremote 3G/GPS

Električni priključek - terminali antene

Spojnik: 1 x spojnik FME




spojnik FME

1	GSM
2	oklopljenje

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A



1	GND
2	L +
3	digitalni vhod
4	CAN_H
5	CAN_L