


Modul napajanja za elektronski tokovni odklopnik

Fuse/Standard/24VDC/Module



- 1 prostor za nalepko
- 2 pritiski terminali preklopni izhod 13/14
- 3 pritiski terminal 0 V
- 4 pritiski terminal 24 V DC



Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	skladno s SELV/PELV
Nazivna napetost DC	[V]	24
Vhodna napetost DC	[V]	19,2...30
Zaščitni razred		III
Zaščita pred obratno polarnostjo		da
Čas predpomnjenja napajanja (nazivna napetost 24 V DC)	[ms]	10
Vhodni tok (nazivna napetost 24 V DC)	[A]	40
Tok zaprtega tokokroga	[mA]	10

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...60
Skladiščna temperatura	[°C]	-40...70
Zaščita		IP 20; (na čelni strani)
Stopnja umazanosti		2

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 61000-6-3	sevanje motenj
	EN 61000-6-2	odpornost na motnje

Mehanski podatki

Teža	[g]	67
Mere	[mm]	80 x 12,5 x 98

Modul napajanja za elektronski tokovni odklopnik

Fuse/Standard/24VDC/Module

Električni priključek

pritisni terminali:

stična ročica/trak:

Priključek

