


Elektronski tokovni odklopnik

Fuse/Standard/24VDC/8A



- 1 prostor za nalepko
 2 tipka vklop/izklop/ponastavitev Statusna lučka LED 1
 3 pritiskni terminal Izhod 1



Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	skladno s SELV/PELV
Nazivna napetost DC	[V]	24
Vhodna napetost DC	[V]	18...30
Zaščitni razred		III
Čas predpomnjenja napajanja (nazivna napetost 24 V DC)	[ms]	10
Tok zaprtega tokokroga	[mA]	5
Število kanalov		1
Nazivni tok	[A]	8
Nazivni tok (varni element)	[A]	8

Izhodi

Kapacitivnost obremenitve, skupna	[mF]	20
-----------------------------------	------	----

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...60
Skladiščna temperatura	[°C]	-40...70
Zaščita		IP 20; (na čelni strani)
Stopnja umazanosti		2

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 61000-6-3	sevanje motenj
	EN 61000-6-2	odpornost na motnje

Mehanski podatki

Teža	[g]	67
------	-----	----

DF1208



Elektronski tokovni odklopnik

Fuse/Standard/24VDC/8A

Mere	[mm]	80 x 12,5 x 98,5
------	------	------------------

Prikazi/upravljalni elementi


Prikaz	status	1 x LED, rdeča/zelena/oranžna
Upravljalni elementi	1 x	potisni gumb

Električni priključek

pritisni terminali:


stična ročica/trak:

Priključek



diagrami in grafikoni

značilnosti izhoda



časovno-tokovne značilnosti