


Modul za zaščito tokokroga za neprekinjeno napajanje

Fuse/Standard/24VDC/2x1-10A



- 1 prostor za nalepko
- 2 tipka vklop/izklop/ponastavitev Statusna lučka LED 2
- 3 tipka vklop/izklop/ponastavitev Statusna lučka LED 1
- 4 pritiski terminali Izhodi 1/2



Območje uporabe

Montaža	tirnica TH35; v skladu z EN 60715
---------	-----------------------------------

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	skladno s SELV/PELV
Nazivna napetost DC	[V]	24
Vhodna napetost DC	[V]	19,2...30
Zaščitni razred		III
Zaščita pred obratno polarnostjo		da
Čas predpomnjenja napajanja (nazivna napetost 24 V DC)	[ms]	10
Tok zaprtega tokokroga	[mA]	12
Število kanalov		2
Nazivni tok	[A]	1...10
Nazivni tok (varni element)	[A]	10

Izhodi

Kapacitivnost obremenitve, skupna	[mF]	20
-----------------------------------	------	----

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...60
Skladiščna temperatura	[°C]	-40...70
Zaščita		IP 20; (na čelni strani)
Stopnja umazanosti		2



Modul za zaščito tokokroga za neprekinjeno napajanje


Fuse/Standard/24VDC/2x1-10A

Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 61000-6-3	sevanje motenj
	EN 61000-6-2	odpornost na motnje
Mehanski podatki		
Teža	[g]	73,5
Mere	[mm]	80 x 12,5 x 98
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	status	2 x LED, rdeča/zelena/oranžna
Upravljalni elementi	2 x	potisni gumb
Električni priključek		

pritisni terminali:


stična ročica/trak:

Priključek



diagrami in grafikoni

značilnosti izhoda



časovno-tokovne značilnosti