
DF2210

Elektronski tokovni odklopnik

Fuse/IO-Link/24VDC/10A



1 prostor za nalepko
2 tipka vklop/izklop/ponastavitev Statusna lučka LED 1
3 pritisni terminal Izhod 1

Električni podatki			
Obratovalna napetost	[V]	skladno s SELV/PELV	
Nazivna napetost DC	[V]	24	
Vhodna napetost DC	[V]	18...30	
Zaščitni razred		III	
Čas predpomnjenja napajanja (nazivna napetost 24 V DC)	[ms]	10	
Tok zaprtega tokokroga	[mA]	10	
Število kanalov		1	
Nazivni tok	[A]	10	
Nazivni tok (varni element)	[A]	10	
Izhodi			
Kapacitivnost obremenitve, skupna	[mF]	20	
Pogoji okolja			
Temperatura okolice	[°C]	-25...60	
Skladiščna temperatura	[°C]	-40...70	
Zaščita		IP 20; (na čelni strani)	
Stopnja umazanosti		2	
Dovoljenja/preverjanja			
EMC		EN 61000-6-3	sevanje motenj
		EN 61000-6-2	odpornost na motnje
Mehanski podatki			
Teža	[g]	72	

DF2210

Elektronski tokovni odklopnik

Fuse/IO-Link/24VDC/10A

Mere [mm]	80 x 12,5 x 98,5	

Prikazi/upravljalni elementi


Prikaz	status	1 x LED, rdeča/zelena/oranžna
Upravljalni elementi	1 x	potisni gumb

Električni priključek

pritisni terminali:


stična ročica/trak:

Priključek



diagrami in grafikoni

značilnosti izhoda



časovno-tokovne značilnosti