


Elektronski tokovni odklopnik

Fuse/IO-Link/24VDC/2x2A



- 1 prostor za nalepko
- 2 tipka vklop/izklop/ponastavitev Statusna lučka LED 2
- 3 tipka vklop/izklop/ponastavitev Statusna lučka LED 1
- 4 pritiski terminali Izhodi 1/2



Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	skladno s SELV/PELV ; »razred dobave 2« skladno z UR
Nazivna napetost DC	[V]	24
Vhodna napetost DC	[V]	19,2...30
Zaščitni razred		III
Čas predpomnjenja napajanja (nazivna napetost 24 V DC)	[ms]	10
Tok zaprtega tokokroga	[mA]	8
Število kanalov		2
Nazivni tok	[A]	2
Nazivni tok (varni element)	[A]	2

Izhodi

Kapacitivnost obremenitve, skupna	[mF]	10
-----------------------------------	------	----

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...60
Skladiščna temperatura	[°C]	-40...70
Zaščita		IP 20; (na čelni strani)
Stopnja umazanosti		2

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 61000-6-3	sevanje motenj
	EN 61000-6-2	odpornost na motnje

Mehanski podatki

Teža	[g]	72,5
------	-----	------



Elektronski tokovni odklopnik

Fuse/IO-Link/24VDC/2x2A

Mere [mm] 80 x 12,5 x 98,5

Prikazi/upravljalni elementi


Prikaz	status	2 x LED, rdeča/zelena/oranžna
Upravljalni elementi	2 x	potisni gumb

Električni priključek

pritisni terminali:


stična ročica/trak:

Priključek



diagrami in grafikoni

značilnosti izhoda



časovno-tokovne značilnosti