




Podajalni modul za ozemljitveni potencial

Supply Module GND/1x 10mm²



- 1 prostor za nalepko
2 pritisni terminal 24 V DC



Območje uporabe

Izvedba	podajalni modul GND (1 x 10 mm ²)
---------	---

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	18...30 DC
Nazivna napetost DC [V]	24
Zaščitni razred	III
Maks. obremenilni tok [A]	40

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...60
Skladiščna temperatura [°C]	-40...70
Zaščita	IP 20; (na čelni strani)

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 61000-6-3	sevanje motenj
	EN 61000-6-2	odpornost na motnje

Mehanski podatki

Teža [g]	48,6
Vrsta montaže	Montaža na nosilno tirnico
Navodilo glede montaže	Možno nanizati module
Mere [mm]	80 x 12,5 x 98,5

Podajalni modul za ozemljitveni potencial

Supply Module GND/1x 10mm²

Električni priključek

pritisni terminali:

Priključek

