


Razdelilni modul za ozemljitveni potencial

Pot.Module GND/10x 2.5mm²

- 1 prostor za nalepko
2 pritiski terminal 24 V DC



Območje uporabe

Izvedba	potencialni modul GND (10 x 2,5 mm ²)
---------	---

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	18...30 DC
Nazivna napetost DC [V]	24
Zaščitni razred	III
Maks. obremenilni tok [A]	20

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...60
Skladiščna temperatura [°C]	-40...70
Zaščita	IP 20

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 61000-6-3	sevanje motenj
	EN 61000-6-2	odpornost na motnje

Mehanski podatki

Teža [g]	62,5
Vrsta montaže	Montaža na nosilno tirnico
Navodilo glede montaže	Možno nanizati module
Mere [mm]	80 x 12,5 x 98,5

Razdelilni modul za ozemljitveni potencial

Pot.Module GND/10x 2.5mm²

Električni priključek

pritisni terminali:

Priključek

