


Razdelilni modul za napajalno napetost

Pot.Module LOAD/2x5x 2.5mm²

- 1 prostor za nalepko
2 pritisni terminal 24 V DC



Območje uporabe

Izvedba	potencialni modul 2 x 5 x 2,5 mm ²
---------	---

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	18...30 DC
Nazivna napetost DC	[V]	24
Zaščitni razred		III
Maks. obremenilni tok	[A]	20

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...60
Skladiščna temperatura	[°C]	-40...70
Zaščita		IP 20

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 61000-6-3	sevanje motenj
	EN 61000-6-2	odpornost na motnje

Mehanski podatki

Teža	[g]	64,8
Vrsta montaže		Montaža na nosilno tirnico
Navodilo glede montaže		Možno nanizati module
Mere	[mm]	80 x 12,5 x 98,5

Razdelilni modul za napajalno napetost

Pot.Module LOAD/2x5x 2.5mm2

Električni priključek

pritisni terminali:

Priključek

