


Preklopni ojačevalnik

N605/230VAC/0,8A

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: DN1020

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Električni podatki

Nazivna frekvenca AC	[Hz]	47...63
Izhodna napetost	[V]	regulirano
Toleranca izhodne napetosti	[%]	5
Maks. izhodni tok pri min. izhodni napetosti	[A]	0,8
Število izhodnih tokokrogov		1

Izhodi

Zaščita pred kratkim stikom	da
Zaščita pred preobremenitvijo	da

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	0...50
Zaščita		IP 40

Mehanski podatki

Materiali	plastika
-----------	----------

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	Izhodna napetost	2 x LED, zeleno
--------	------------------	-----------------

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------



Preklopni ojačevalnik

N605/230VAC/0,8A

Električni priključek

terminali: ...4 mm²

Priključek

