



Preklopni ojačevalnik

N600/110VAC/0,1A

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: DN0210

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!

No scale drawing available



Značilnosti izdelka

Ohišje	ohišje za namestitev DIN tirnice
--------	----------------------------------

Območje uporabe

Uporaba	napajanje in vrednotenje signala
---------	----------------------------------

Električni podatki

Nazivna napetost AC	[V]	< 110
Toleranca nazivne napetosti	[%]	10
Toleranca 2 nazivne napetosti	[%]	10
Nazivna frekvenca AC	[Hz]	47...63
Pomožna energija za senzorje DC	[V]	24; ($\pm 5\%$, $\leq 100\text{ mA}$)

Vhodi/izhodi

Število vhodov in izhodov	Število relejnih izhodov: 1
---------------------------	-----------------------------

Izhodi

Število relejnih izhodov	1
Obremenljivost kontakta	8 A / 1250 VA / 250 V AC

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	0...50
Zaščita		IP 40
Terminali stopnje zaščite		IP 20



Preklopni ojačevalnik

N600/110VAC/0,1A

Mehanski podatki

Teža	[g]	430,4
Ohišje	ohišje za namestitev DIN tirnice	
Materiali	plastika	

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	LED, rdeče
	obratovanje	1 x LED, zeleno

Električni priključek

terminali: ...4 mm²

Priključek

