



Preklopni ojačevalnik

N600/230VAC/0,08A

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: DN0200

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!

No scale drawing available



Značilnosti izdelka

Ohišje	ohišje za namestitev DIN tirnice
--------	----------------------------------

Območje uporabe

Uporaba	napajanje in vrednotenje signala
---------	----------------------------------

Električni podatki

Nazivna napetost AC	[V]	< 230
Toleranca nazivne napetosti	[%]	10
Toleranca 2 nazivne napetosti	[%]	10
Nazivna frekvenca AC	[Hz]	47...63
Pomožna energija za senzorje DC	[V]	24; ($\pm 5\%$, $\leq 40\text{ mA}$)

Izhodi

Obremenljivost kontakta	4 A / 625 VA / 250 V AC
-------------------------	-------------------------

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	0...50
Zaščita		IP 40
Terminali stopnje zaščite		IP 20

Mehanski podatki

Ohišje	ohišje za namestitev DIN tirnice
Materiali	plastika

DN0202



Preklopni ojačevalnik

N600/230VAC/0,08A

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	LED, zeleno
	obratovanje	1 x LED, zeleno

Električni priključek

terminali: ...4 mm²

Priključek