



Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: DN0200

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!

No scale drawing available



Značilnosti izdelka

Ohišje	ohišje za namestitev DIN tirnice
Mere [mm]	75 x 55 x 110

Območje uporabe

Uporaba	napajanje in vrednotenje signala
---------	----------------------------------

Električni podatki

Nazivna napetost AC [V]	< 110
Toleranca nazivne napetosti [%]	10
Toleranca 2 nazivne napetosti [%]	10
Nazivna frekvenca AC [Hz]	47...63
Pomožna energija za senzorje DC [V]	24; ($\pm 5\%$, $\leq 40\text{ mA}$)

Izhodi

Obremenljivost kontakta	4 A / 625 VA / 250 V AC
-------------------------	-------------------------

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	0...50
Zaščita	IP 40
Terminali stopnje zaščite	IP 20

Mehanski podatki

Ohišje	ohišje za namestitev DIN tirnice
Mere [mm]	75 x 55 x 110

DN0213



Preklopni ojačevalnik

N600/110VAC/0,08A

Materiali		plastika
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	LED, zeleno
	obratovanje	1 x LED, zeleno
Električni priključek		
terminali: ...4 mm ²		
Priključek		