


Preklopni del omrežja 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/5A

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Električni podatki

Nazivna napetost AC	[V]	< 230
Nazivna frekvenca AC	[Hz]	47...63
Območje vhodne napetosti AC	[V]	88...132 / 187...264
Zaščitni razred		I
Maks. čas zakasnitve ob vklopu	[ms]	30
Zakasnitveni čas pripravljenosti	[s]	30
Toleranca izhodne napetosti	[%]	2
Maks. izhodni tok pri min. izhodni napetosti	[A]	5
Število izhodnih tokokrogov		1
Maks. preostalo valovanje	[%]	1
Varovalka	[A]	2; (vgrajeno)
Znižanje nazivnega toka	[W/K]	1 (60...70 °C)

Izhodi

Zaščita pred kratkim stikom	da
Zaščita pred preobremenitvijo	da

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	0...60
Zaščita		IP 20



Preklopni del omrežja 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/5A

Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 60950/A2 1993	
	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
Mehanski podatki		
Materiali	aluminij	
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	funkcija	LED, zeleno
Opombe		
Embalažna enota	1 Kosov	
Električni priključek		
sponke: ...2,5 mm²		
Priključek		

