


Preklopni del omrežja 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/10A

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: DN4013

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Električni podatki

Nazivna napetost AC	[V]	< 230
Nazivna frekvenca AC	[Hz]	47...63
Območje vhodne napetosti AC	[V]	88...132 / 187...264
Zaščitni razred		I
Maks. čas zakasnitve ob vklopu	[ms]	35
Zakasnitveni čas pripravljenosti	[s]	35
Toleranca izhodne napetosti	[%]	2
Maks. izhodni tok pri min. izhodni napetosti	[A]	10
Število izhodnih tokokrogov		1
Maks. preostalo valovanje	[%]	1
Znižanje nazivnega toka	[W/K]	1 (60...70 °C)

Izhodi

Zaščita pred kratkim stikom	da
Zaščita pred preobremenitvijo	da

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	0...60
---------------------	------	--------



Preklopni del omrežja 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/10A

Zaščita	IP 20
---------	-------

Mehanski podatki

Materiali	aluminij
-----------	----------

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	funkcija	LED, zeleno
--------	----------	-------------

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

sponke: ...2,5 mm²

Priključek

