


Preklopni del omrežja 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/30A

stara serija izdelkov

Alternativni izdelki: E84036

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Električni podatki

Nazivna napetost AC	[V]	400...500
Nazivna frekvenca AC	[Hz]	47...63
Vhodna napetost DC	[V]	450...820
Območje vhodne napetosti AC	[V]	340...576
Izhodna napetost DC	[V]	24...28
Zaščitni razred		I; (IEC 61140)
Maks. čas zakasnitve ob vklopu	[ms]	80
Zakasnitveni čas pripravljenosti	[s]	< 80
Izhodna napetost	[V]	nastavljivo
Toleranca izhodne napetosti	[%]	2
Maks. izhodni tok pri min. izhodni napetosti	[A]	30
Število izhodnih tokokrogov		1
Maks. preostalo valovanje	[%]	0,1
Znižanje nazivnega toka	[W/K]	18 (60...70 °C)

Izhodi

Zaščita pred kratkim stikom	da
-----------------------------	----



Preklopni del omrežja 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/30A

Zaščita pred preobremenitvijo	da
-------------------------------	----

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-10...60
--------------------------	----------

Zaščita	IP 20
---------	-------

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 50081-1	
-----	------------	--

EN 61000-6-2	
--------------	--

MTTF [Let]	49
------------	----

Mehanski podatki

Teža [g]	2507,5
----------	--------

Vrsta montaže	tirnica; (TH35 (EN 60715))
---------------	----------------------------

Materiali	aluminij
-----------	----------

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	Izhodna napetost	1 x LED, zeleno
--------	------------------	-----------------

napaka	1 x LED, rdeče
--------	----------------


Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

terminali: 1.5...6 mm²

Priključek



- 1 primarno
2 sekundarno