


Preklopni del omrežja 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/4A/CLASS 2

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Električni podatki

Nazivna napetost AC	[V]	< 230
Nazivna frekvenca AC	[Hz]	47...63
Vhodna napetost DC	[V]	210...375
Območje vhodne napetosti AC	[V]	85...132 / 176...264
Zaščitni razred		I; (IEC 61140)
Maks. čas zakasnitve ob vklopu	[ms]	20
Zakasnitveni čas pripravljenosti	[s]	< 20
Toleranca izhodne napetosti	[%]	1...5
Maks. izhodni tok pri min. izhodni napetosti	[A]	4
Število izhodnih tokokrogov		1
Maks. preostalo valovanje	[%]	0,1
Znižanje nazivnega toka	[W/K]	3 (60...70 °C)

Izhodi

Zaščita pred kratkim stikom	da
Zaščita pred preobremenitvijo	da



Preklopni del omrežja 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/4A/CLASS 2

Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-10...60
Zaščita		IP 20
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
Mehanski podatki		
Teža	[g]	696
Vrsta montaže		tirnica; (TH35 (EN 60715))
Mere	[mm]	131 x 65 x 107
Materiali		aluminij
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	Izhodna napetost	1 x LED, zeleno
Opombe		
Embalazna enota		1 Kosov
Električni priključek		
terminali: 1.5...6 mm ²		
Priključek		

