




Preklopni del omrežja 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/20A

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: DN4014

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Električni podatki

Nazivna napetost AC	[V]	< 230
Nazivna frekvenca AC	[Hz]	47...63
Območje vhodne napetosti AC	[V]	85...132 / 184...264
Izhodna napetost DC	[V]	24...28
Zaščitni razred		I; (IEC 61140)
Maks. čas zakasnitve ob vklopu	[ms]	80
Zakasnitveni čas pripravljenosti	[s]	< 80
Izhodna napetost	[V]	nastavljivo
Toleranca izhodne napetosti	[%]	2
Maks. izhodni tok pri min. izhodni napetosti	[A]	20
Število izhodnih tokokrogov		1
Maks. preostalo valovanje	[%]	0,1
Zunanja zaščita vhoda		20 A; B (115 V) / 10 A; B (230 V)

Izhodi

Zaščita pred kratkim stikom	da
Zaščita pred preobremenitvijo	da



Preklopni del omrežja 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/20A

Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	0...60
Zaščita		IP 20
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
Mehanski podatki		
Teža	[g]	1861,4
Vrsta montaže		tirnica; (TH35 (EN 60715))
Materiali		aluminij
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	Izhodna napetost	LED, zeleno
	Preobremenitev	LED, rdeče
	kratek stik	LED, rdeče utripanje
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov
Električni priključek		
terminali: 1.5...6 mm ²		
Priključek		

