


Preklopni del omrežja 24 V DC

PSU-1AC/24VDC-2,5A

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



1 potenciometer



Električni podatki

Toleranca obratovalne napetosti	[%]	10
Nazivna frekvenca AC	[Hz]	47...63
Območje vhodne napetosti AC	[V]	100...240
Izhodna napetost DC	[V]	24...28
Zaščitni razred		I; (IEC 61140)
Maks. čas zakasnitve ob vklopu	[ms]	1000
Zakasnitveni čas pripravljenosti	[s]	< 1000
Izhodna napetost	[V]	nastavljivo
Maks. izhodni tok pri min. izhodni napetosti	[A]	2,5
Število izhodnih tokokrogov		1
Maks. preostalo valovanje	[mV]	50
Učinkovitost (nazivna napetost 230 V AC / 50 Hz)	[%]	87,1
Zunanja zaščita vhoda		10 A; B
Znižanje nazivnega toka	[W/K]	3% / K (> 60° C)



Preklopni del omrežja 24 V DC

PSU-1AC/24VDC-2,5A

Čas predpomnjenja napajanja (nazivna napetost 230 V AC / 50 Hz)	[ms]	450
---	------	-----

Izhodi

Dokaz kratkega stika	da
Zaščita pred preobremenitvijo	da
Zanesljivost signala DC OK	30 V DC (< 1 A)

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	0...70
Zaščita		IP 20

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	

Mehanski podatki

Teža	[g]	970,5
Vrsta montaže		tirnica; (TH35 (EN 60715); prosti prostor za konvekcijsko hlajenje 20 mm)
Mere	[mm]	129 x 50 x 136
Materiali		AlMg3; jeklena pločevina; PC

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	DC-ok	1 x LED, zeleno
	Preobremenitev	1 x LED, rdeče


Opombe

Opombe	Izhodna napetost skladno s SELV, PELV
Embalažna enota	1 Kosov

Električni priključek

vijačne objemke:

Priključek



- 1: primarno
2: sekundarno