




Monitor hitrosti IO-Linka – 0...2000 Hz

Monitoring Display-Speed



- 1 potisni obroč
2 LED lučke
3 Zaslón



Značilnosti izdelka

Število vhodov in izhodov	Število digitalnih vhodov: 1; Število digitalnih izhodov: 2	
Komunikacijski vmesnik	IO-Link	
DP2122_FREQ / CMPT = 1		
Merilno območje	[Hz]	0,1...2000
DP2122_REVL / CMPT = 2		
Merilno območje	[U/min]	1...120000

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	18...30 DC; (skladno s SELV/PELV)
Nazivna napetost DC	[V]	24
Poraba toka	[mA]	< 380
Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]	0,2

Vhodi/izhodi

Število vhodov in izhodov	Število digitalnih vhodov: 1; Število digitalnih izhodov: 2	
---------------------------	---	--

Vhodi

Število digitalnih vhodov	1; (IEC61131-2)	
Omejitev vhodnega toka	[mA]	200



Monitor hitrosti IO-Linka – 0...2000 Hz

Monitoring Display-Speed

Izhodi		
Električna izvedba	PNP/NPN	
Število digitalnih izhodov	2	
Funkcija izhoda	vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja)	
Dokaz kratkega stika	da	
Območje merjenja/nastavitve		
DP2122_FREQ / CMPT = 1		
Merilno območje	[Hz]	0,1...2000
DP2122_REVL / CMPT = 2		
Merilno območje	[U/min]	1...120000
Natančnost / odstopanja		
Histereza	[%]	0,5...100
Vmesniki		
Komunikacijski vmesnik	IO-Link	
Vrsta prenosa	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link - revizija	1.1	
Standard SDCI	IEC 61131-9	
Profil	Smart Sensor: Measuring Sensor (High resolution, Disable function); Identification and Diagnosis; Switching Signal Channel; Adjustable Switching Signal Channel	
SIO-način	da	
Potreben razred glavnega vhoda	A	
Binarni procesni podatki	1	
Min. čas procesnega cikla	[ms]	4,3
Podprta DeviceID-ji	Način obratovanja	ID naprave
	FREQ / CMPT = 1	1167
	REVL / CMPT = 2	1294
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...60
Opomba o temperaturi okolice	2000 m:	-25...60 °C
	3000 m:	-25...53 °C
	4000 m:	-25...51 °C
Skladiščna temperatura	[°C]	-25...60
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka	[%]	90; (linearno padajoče na 50 % (40 °C) nekondenzirajoč)
Maks. nadmorska višina	[m]	4000
Zaščita		IP 67
Stopnja umazanosti		2
Dovoljenja/preverjanja		
MTTF	[Let]	317
Mehanski podatki		
Teža	[g]	83,8
Masa (brez dodatne opreme in embalaže)	[g]	35
Mere	[mm]	63 x 30 x 24



Monitor hitrosti IO-Linka – 0...2000 Hz

Monitoring Display-Speed

Materiali	ohišje: PA
-----------	------------

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	obratovanje	1 x LED, zeleno 7-segmentni prikazovalnik LED, zeleni/rdeči možnost konfiguracije
Upravljalni elementi	2	potisni obroč

Pribor

Dodatki (izbirno)	montažna sponka
-------------------	-----------------

Opombe


Opombe	Za dodatne informacije glejte navodila za delo.
Embalažna enota	1 Kosov

Električni priključek - vtič



1: L+	napajalna napetost
2: OUT2	digitalni izhod 2
3: L-	napajalna napetost
4: OUT1	IO-Link C/Q

Električni priključek - vtičnica



1: L+	
2:	Enable vhod
3: L-	
4:	digitalni vhod 1
5:	ni zasedeno