




- 1 potisni obroč
- 2 LED lučke
- 3 Zaslona



Značilnosti izdelka

Električna izvedba	PNP/NPN
Funkcija izhoda	vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametiranja)
Komunikacijski vmesnik	IO-Link
Mere [mm]	63 x 30 x 24

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	18...30 DC; (skladno s SELV/PELV)
Nazivna napetost DC [V]	24
Poraba toka [mA]	< 380
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A]	0,2

Vhodi/izhodi

Število vhodov in izhodov	Število digitalnih vhodov: 2; Število digitalnih izhodov: 2
---------------------------	---

Vhodi

Število digitalnih vhodov	2; (Vhod za štetje: 1; Smer štetja/Latch: 1; IEC61131-2)
Omejitev vhodnega toka [mA]	200

Izhodi

Električna izvedba	PNP/NPN
Število digitalnih izhodov	2



Elektronski števec

Monitoring Display-Counter

Funkcija izhoda	vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja)	
Dokaz kratkega stika	da	
Območje merjenja/nastavitve		
Merilna frekvenca	[Hz]	< 2000
Vmesniki		
Komunikacijski vmesnik	IO-Link	
Vrsta prenosa	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link - revizija	1.1	
Standard SDCI	IEC 61131-9	
Profil	Smart Sensor: Measuring Sensor (High resolution, Disable function); Identification and Diagnosis; Switching Signal Channel; Adjustable Switching Signal Channel	
SIO-način	da	
Potreben razred glavnega vhoda	A	
Binarni procesni podatki	1	
Min. čas procesnega cikla	[ms]	6,1
Podprta DeviceID-ji	Način obratovanja	ID naprave
	default	1169
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...60
Opomba o temperaturi okolice		2000 m: -25...60 °C
		3000 m: -25...53 °C
		4000 m: -25...51 °C
Skladiščna temperatura	[°C]	-25...60
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka	[%]	90; (linearno padajoče na 50 % (40 °C) nekondenzirajoč)
Maks. nadmorska višina	[m]	4000
Zaščita		IP 67
Stopnja umazanosti		2
Dovoljenja/preverjanja		
MTTF	[Let]	317
Mehanski podatki		
Teža	[g]	84,2
Masa (brez dodatne opreme in embalaže)	[g]	35
Mere	[mm]	63 x 30 x 24
Materiali		ohišje: PA
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	obratovanje	1 x LED, zeleno
	preklopni izhod	2 x LED, rumeno
		7-segmentni prikazovalnik LED, rdeča/zelena možnost konfiguracije
Upravljalni elementi	2	potisni obroč
Pribor		
Dodatki (izbirno)		montažna sponka



Elektronski števec

Monitoring Display-Counter

Opombe


Opombe	Za dodatne informacije glejte navodila za delo.
Embalažna enota	1 Kosov

Električni priključek - vtič



1: L+	napajalna napetost
2: OUT2	digitalni izhod 2
3: L-	napajalna napetost
4: OUT1	IO-Link / digitalni izhod 1

Električni priključek - vtičnica



1: L+	
2: IN 2	Smer štetja / Latch
3: L-	
4: IN 1	Vhod za štetje
5:	ni zasedeno

Drugi podatki

glavni števec	0...1000000 cnt
števec serij:	0...9999 bcnt