




Večnamenski rele časovnika

T700/230VAC

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: DL0201

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Značilnosti izdelka

Ohišje

ohišje za namestitev DIN tirnice

Območje uporabe

Uporaba

napajalnik in preklopni ojačevalnik s funkcijo časovnika

Električni podatki

Nazivna napetost AC	[V]	< 230
Nazivna napetost DC	[V]	24
Toleranca nazivne napetosti	[%]	10
Toleranca 2 nazivne napetosti	[%]	10
Nazivna frekvenca AC	[Hz]	50...60
Pomožna energija za senzorje DC	[V]	24; ($\pm 5\%$, $\leq 40\text{ mA}$)

Vhodi/izhodi

Število vhodov in izhodov

Število relejnih izhodov: 1

Izhodi

Število relejnih izhodov

1

Obremenljivost kontakta

8 A / 1250 VA / 250 V AC

Natančnost / odstopanja

Ponovljivost

[% Sr]

< 3

Večnamenski rele časovnika

T700/230VAC

Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	0...55
Zaščita		IP 40
Terminali stopnje zaščite		IP 20
Mehanski podatki		
Teža	[g]	444,4
Ohišje		ohišje za namestitev DIN tirnice
Materiali		plastika
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	LED, zeleno
	obratovanje	1 x LED, zeleno
Električni priključek		
terminali: ...4 mm ²		
Priključek		

