


RFID glava za branje z vmesnikom AS-i

DTSLF AAROASUS01



- 1 integrirana antena
2 značka za označevanje položaja sredina antene



Območje uporabe

Uporaba	zaznavanje predmetov na transportni opremi
Radijska odobritev za	ZDA; Kanada; EU/RED; Avstralija; Kitajska
Opomba glede radijske odobritve	Seznam držav, ki uvajajo Evropsko direktivo o radijski opremi 2014/53/EU (RED), je naveden pod »Prenosi«.

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	26,5...31,6 DC; ("razred oskrbe 2" v skladu s cULus)
Poraba toka [mA]	< 50
Zaščitni razred	III
Delovna frekvenca [MHz]	0,125

Izhodi

Električna izvedba	AS-i
--------------------	------

Območje zaznavanja

Hitrost gibanja [m/s]	< 0,5
Razdalja sprednje glave za branje/branje	200
Razdalja stranske glave za branje/branje	200



RFID glava za branje z vmesnikom AS-i

DTSLF AAROASUS01

Opomba o razdalji glave za branje/branje		nanašajoč se na	:	
		Glava za branje/pisanje		DTA100
		Bralna glava		DTA101
Razdalja sprednje glave za pisanje/branje	[mm]	400		
Razdalja stranske glave za pisanje/branje	[mm]	400		
Opomba o razdalji glave za pisanje/branje		nanašajoč se na	:	
		Glava za branje/pisanje		DTA100
		Bralna glava		DTA101
Razmak do oznake ID	[mm]	Branje	:	≤ 20
		statično		

Vmesniki

Komunikacijski vmesnik	AS-i
------------------------	------

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-20...50
Skladiščna temperatura	[°C]	-25...80
Zaščita		IP 67

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 50295	1999-03
Odpornost na šoke	EN 60068-2-29	40 g 6 ms
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms
Odpornost proti vibracijam	EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz
MTTF	[Let]	422

Karakteristike AS-i

V/I-konfiguracija AS-i	[hex]	7
AS-i ID kode	[hex]	3
AS-i certifikat		71502

Mehanski podatki

Teža	[g]	103,2
Ohišje		kvadrato
Mere	[mm]	55 x 24 x 41
Materiali		PA

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	Obratovalna napetost	1 x LED, zeleno
	TAG-komunikacija	1 x LED, rumeno
	napaka v podatkovni komunikaciji z vmesnikom AS-i	1 x LED, rdeče

Opombe

Opombe	Za razmake do drugih oznak ID poglej pripadajoči podatkovni list (E803xx)
Embalažna enota	1 Kosov



RFID glava za branje z vmesnikom AS-i

DTSLF AAROASUS01

Električni priključek

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A



Priključek

