




Kompaktna naprava RFID z vmesnikom fieldbus

DTRHF HLRWEIUS03



Območje uporabe			
Radijska odobritev za		ZDA; Kanada; EU/RED; Avstralija; Kitajska; Južna Koreja; Japonska; Tajvan; Singapur; Indija; Malezija; Vietnam	
Opomba glede radijske odobritve		Seznam držav, ki uvajajo Evropsko direktivo o radijski opremi 2014/53/EU (RED), je naveden pod »Prenosi«.	
Električni podatki			
Obratovalna napetost	[V]	19,2...28,8 DC	
Poraba toka	[mA]	500	
Zaščitni razred		III	
Delovna frekvenca	[MHz]	13,56	
Standard RFID		ISO 15693	
Izhodi			
Obremenljivost toka po izhodu	[mA]	100; (max.)	
Območje zaznavanja			
Razdalja sprednje glave za pisanje/branje	[mm]	600	
Razdalja stranske glave za pisanje/branje	[mm]	850	
Opomba o razdalji glave za pisanje/branje		100%	moč prenosa
Razmak do oznake ID	[mm]	50-milimetrski transponder	≤ 150
		kartica ISO	≤ 180
Vmesniki			
Komunikacijski vmesnik		Ethernet	
Ethernet - EtherNet/IP			
Zapisnik		EtherNet/IP	
Vrsta uporabe		prenos podatkov	



Kompaktna naprava RFID z vmesnikom fieldbus

DTRHF HLRWEIUS03

Ethernet - TCP/IP	
Zapisnik	TCP/IP
Tovarniške nastavitve	IP-naslov: 192.168.0.79
	Maska submreže: 255.255.255.0
	IP naslov gateway: 192.168.0.100
Vrsta uporabe	Parametriranje; prenos podatkov

Pogoji okolja	
Temperatura okolice [°C]	-20...60
Skladiščna temperatura [°C]	-25...80
Zaščita	IP 67

Dovoljenja/preverjanja		
Odpornost na šoke	IEC 60028-2-27	40 g (6 ms) / udarec
		50 g (11 ms) / enojni udarec
Odpornost proti vibracijam	EN 60068-2-6	2 g (10...150 Hz)
MTTF [Let]		130

Mehanski podatki	
Teža [g]	640,5
Mere [mm]	113 x 118,5 x 50
Materiali	PBT / PC; legirano jeklo; aluminij

Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	oskrba z napetostjo	1 x LED, zeleno
	LED prikazovalnik	4 x LED, rumeno moč signala ID tag
	status	2 x LED, zeleni/rdeči vmesnik fieldbus
	status	2 x LED, zelena/rumena Ethernet

Opombe	
Embalažna enota	1 Kosov

Električni priključek - Ethernet

Spojnik: 2 x M12; kodiranje: D



ETH1 / ETH2	
1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-




Kompaktna naprava RFID z vmesnikom fieldbus

DTRHF HLRWEIUS03

Električni priključek - oskrba z napetostjo

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A



PWR	
1	L+
2	digitalni vhod/izhod 2
3	L-
4	digitalni vhod/izhod 1
5	ni zasedeno