




RFID glava za branje/pisanje HF

DTRHF KQRWIOUS03



- 1 LED
- 2 Zaznavno pročelje



Območje uporabe			
Uporaba		zaznavanje predmetov na transportni opremi	
Radijska odobritev za		EU/RED; Japonska; Avstralija; Kitajska; Tajvan; Indija; Singapur; ZDA; Kanada; Malezija; Brazilija; Mehika; Nova Zelandija; Južna Koreja; Vietnam	
Opomba glede radijske odobritve		Seznam držav, ki uvajajo Evropsko direktivo o radijski opremi 2014/53/EU (RED), je naveden pod »Prenosi«.	
Električni podatki			
Obratovalna napetost	[V]	18...30 DC	
Poraba toka	[mA]	< 60	
Zaščitni razred		III	
Delovna frekvenca	[MHz]	13,56	
Standard RFID		ISO 15693	
Območje zaznavanja			
Razdalja sprednje glave za pisanje/branje	[mm]	170	
Razdalja stranske glave za pisanje/branje	[mm]	160	
Razmak do oznake ID	[mm]	glede na 30-milimetrsko značko kovanca in anteno, nameščeno na kovino, I-CODE SLI	≤ 32
Vmesniki			
Komunikacijski vmesnik	IO-Link		
Vrsta prenosa	COM2 (38,4 kBaud)		
IO-Link - revizija	1.1		
Standard SDCI	IEC 61131-9		
Profili	Smart Sensor: Device Identification		
SIO-način	ne		
Potreben razred glavnega vhoda	A		



RFID glava za branje/pisanje HF

DTRHF KQRWIOUS03

Podprta DeviceID-ji	Način obratovanja	ID naprave
	default	967

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-20...60
Skladiščna temperatura	[°C]	-25...80
Zaščita		IP 67; IP 69K

Dovoljenja/preverjanja

Odpornost na šoke	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / se ponavlja
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / se ne ponavlja
Odpornost proti vibracijam	EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz
Odobritev UL	Ta	-20...60 °C
	Enclosure type	Type 1
	oskrba z napetostjo	Limited Voltage/Current
	Številka datoteke UL	E205959

Mehanski podatki

Teža	[g]	88,5
Ohišje		kvadrasto
Vrsta montaže		ne-vezilno vgradno
Mere	[mm]	20 x 7 x 48
Materiali		PBT; TPU; legirano jeklo

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	obratovanje	1 x LED, zeleno
	TAG-komunikacija	1 x LED, rumeno

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A



RFID glava za branje/pisanje HF

DTRHF KQRWIOUS03

Električni priključek - Kabel

Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,14 mm²

Priključek

