


3-segmentna signalna luč

LED-Tower-3/Std/Buzzer



1 brenčalo



Območje uporabe

Uporaba	stanja signalnega stroja
---------	--------------------------

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	18...30 DC; (skladno s SELV/PELV)
Nazivna napetost DC [V]	24
Poraba toka [mA]	< 200

Vhodi/izhodi

Število vhodov in izhodov	Število digitalnih vhodov: 4
---------------------------	------------------------------

Vhodi

Število digitalnih vhodov	4
Visoki vhodni tok [mA]	6

Vmesniki

Komunikacijski vmesnik	IO-Link
Vrsta prenosa	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link - revizija	1.1



3-segmentna signalna luč

LED-Tower-3/Std/Buzzer

Standard SDCI	IEC 61131-9	
SIO-način	da	
Potreben razred glavnega vhoda	A	
Min. čas procesnega cikla [ms]	3,2	
Podprta DeviceID-ji	Način obratovanja	ID naprave
	default	1466

Pogoji okolja		
Temperatura okolice [°C]		-25...50
Skladiščna temperatura [°C]		-40...75
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%]		90
Zračni tlak [kPa]		< 106
Maks. nadmorska višina [m]		2000
Zaščita		IP 54

Dovoljenja/preverjanja		
Odobritev UL	oskrba z napetostjo	Class 2

Mehanski podatki		
Teža [g]		427,3
Mere [mm]		Ø 70 / L = 220
Materiali		ohišje: ABS; optika: PC

Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	status	1 x LED, zeleno
	LED segment	3 x 4 LED
Akustični signal		brenčalo
Maks. zvočni tlak [dB]		85

Pribor		
Dodatki (izbirno)	montažni podstavek, E89060	
	stensko pritrdilo, E89061	
	Montažni adapter, E89063	
	okvir s stransko kabelsko uvodnico, E89064	
	montažna cev, E89065	
	montažna cev, E89066	
	montažna cev, E89067	


Opombe		
Opombe	Za dodatne informacije glejte navodila za delo.	
Embalažna enota	1 Kosov	

**3-segmentna signalna luč**

LED-Tower-3/Std/Buzzer

Električni priključek - vtič

Spojnik: M12; kodiranje: A

**Priključek**

1	n.c.
2	brenčalo
3	digitalni vhod LED segment 3
4	digitalni vhod LED segment 2
5	oskrba z napetostjo
6	digitalni vhod LED segment 1
7	n.c.
8	IO-Link (C/Q)