


# DV2930



## Svetlobni stolp z 20 lučkami LED

LED-Tower-20-a/IOL/Buzzer



1 brenčalo



### Območje uporabe

Uporaba stanja signalnega stroja

### Električni podatki

|                      |      |                                   |
|----------------------|------|-----------------------------------|
| Obratovalna napetost | [V]  | 18...30 DC; (skladno s SELV/PELV) |
| Nazivna napetost DC  | [V]  | 24                                |
| Poraba toka          | [mA] | < 200                             |
| Najvišji vklopni tok | [mA] | 500; (2 ms; 400 mA: 50 ms)        |

### Vhodi

Visoki vhodni tok [mA] 6

### Vmesniki

Komunikacijski vmesnik IO-Link



## Svetlobni stolp z 20 lučkami LED

LED-Tower-20-a/IOL/Buzzer

|                                |                          |                   |
|--------------------------------|--------------------------|-------------------|
| Vrsta prenosa                  | COM2 (38,4 kBaud)        |                   |
| IO-Link - revizija             | 1.1                      |                   |
| Standard SDCI                  | IEC 61131-9              |                   |
| SIO-način                      | da                       |                   |
| Potreben razred glavnega vhoda | A                        |                   |
| Min. čas procesnega cikla [ms] | 3,2                      |                   |
| Podprta DeviceID-ji            | <b>Način obratovanja</b> | <b>ID naprave</b> |
|                                | default                  | 1533              |

| Pogoji okolja                               |          |  |
|---------------------------------------------|----------|--|
| Temperatura okolice [°C]                    | -25...50 |  |
| Skladiščna temperatura [°C]                 | -40...75 |  |
| Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%] | 90       |  |
| Zračni tlak [kPa]                           | < 106    |  |
| Maks. nadmorska višina [m]                  | 2000     |  |
| Zaščita                                     | IP 54    |  |

| Mehanski podatki |                         |  |
|------------------|-------------------------|--|
| Teža [g]         | 493                     |  |
| Mere [mm]        | Ø 70 / L = 284          |  |
| Materiali        | ohišje: ABS; optika: PC |  |

| Prikazi/upravljalni elementi |             |                           |
|------------------------------|-------------|---------------------------|
| Prikaz                       | LED segment | 20 x LED lučke, večbarvno |
| Akustični signal             | brenčalo    |                           |
| Maks. zvočni tlak [dB]       | 85          |                           |

| Pribor            |                                            |  |
|-------------------|--------------------------------------------|--|
| Dodatki (izbirno) | montažni podstavek, E89060                 |  |
|                   | stensko pritrdilo, E89061                  |  |
|                   | Montažni adapter, E89063                   |  |
|                   | okvir s stransko kabelsko uvodnico, E89064 |  |
|                   | montažna cev, E89065                       |  |
|                   | montažna cev, E89066                       |  |
|                   | montažna cev, E89067                       |  |

| Opombe          |                                                 |  |
|-----------------|-------------------------------------------------|--|
| Opombe          | Za dodatne informacije glejte navodila za delo. |  |
| Embalažna enota | 1 Kosov                                         |  |

## Svetlobni stolp z 20 lučkami LED

LED-Tower-20-a/IOL/Buzzer

### Električni priključek - vtič


Spojnik: M12; kodiranje: A



|   |               |
|---|---------------|
| 1 | UB+           |
| 2 | ni zasedeno   |
| 3 | UB-           |
| 4 | IO-Link (C/Q) |

### diagrami in grafikoni

stenska konzola



# DV2930



## Svetlobni stolp z 20 lučkami LED

LED-Tower-20-a/IOL/Buzzer

nameščanje podstavka

