


## 1-segmentna signalna luč

LED-Lamp/IO-Link/Buzzer



## Območje uporabe

Uporaba

stanja signalnega stroja

## Električni podatki

|                                 |      |                                                                |
|---------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|
| Obratovalna napetost            | [V]  | 18...30 DC; (skladno s SELV/PELV ; »razred dobave 2« do cURus) |
| Nazivna napetost DC             | [V]  | 24                                                             |
| Poraba toka                     | [mA] | < 90                                                           |
| Najvišji vklopni tok            | [mA] | 400                                                            |
| Trajanje vklopa najvišjega toka | [ms] | 50                                                             |

## Vmesniki

|                                |                          |                   |
|--------------------------------|--------------------------|-------------------|
| Komunikacijski vmesnik         | IO-Link                  |                   |
| Vrsta prenosa                  | COM2 (38,4 kBaud)        |                   |
| IO-Link - revizija             | 1.1                      |                   |
| Standard SDCI                  | IEC 61131-9              |                   |
| SIO-način                      | da                       |                   |
| Potreben razred glavnega vhoda | A                        |                   |
| Min. čas procesnega cikla      | [ms]                     | 2,3               |
| Podprta DeviceID-ji            | <b>Način obratovanja</b> | <b>ID naprave</b> |
|                                | default                  | 1085              |

## Pogoji okolja

|                                         |      |          |
|-----------------------------------------|------|----------|
| Temperatura okolice                     | [°C] | -25...50 |
| Skladiščna temperatura                  | [°C] | -40...75 |
| Maks. dopustna relativna vlažnost zraka | [%]  | 90       |
| Maks. nadmorska višina                  | [m]  | 4000     |



## 1-segmentna signalna luč

LED-Lamp/IO-Link/Buzzer

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Zaščita            | IP 65 |
| Stopnja umazanosti | 2     |

## Mehanski podatki

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Teža [g]  | 166,5           |
| Mere [mm] | Ø 56 / L = 72,5 |
| Materiali | ohišje: PC      |

## Prikazi/upravljalni elementi

|                        |                                                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Prikaz                 | LED segment, rdeče / zeleno / rumeno / modro / vijolično / cian / belo |
| Akustični signal       | brenčalo                                                               |
| Maks. zvočni tlak [dB] | 90                                                                     |

## Pribor


|                   |                                            |
|-------------------|--------------------------------------------|
| Dodatki (izbirno) | montažni podstavek, E89060                 |
|                   | stensko pritrdilo, E89061                  |
|                   | Montažni adapter, E89063                   |
|                   | okvir s stransko kabelsko uvodnico, E89064 |
|                   | montažna cev, E89065                       |
|                   | montažna cev, E89066                       |
|                   | montažna cev, E89067                       |
|                   | montažni podstavek, E89080                 |

## Opombe

|                 |                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| Opombe          | Za dodatne informacije glejte navodila za delo. |
| Embalažna enota | 1 Kosov                                         |

## Električni priključek - vtič

Spojnik: M12; kodiranje: A



## IO-Link

|   |             |
|---|-------------|
| 1 | UB+         |
| 2 | ni zasedeno |
| 3 | UB-         |
| 4 | IO-Link     |
| 5 | ni zasedeno |

## standardni način


|   |            |
|---|------------|
| 1 | IN1 rdeče  |
| 2 | IN2 zeleno |
| 3 | GND        |
| 4 | brenčalo   |
| 5 | IN3 modro  |

## 1-segmentna signalna luč


LED-Lamp/IO-Link/Buzzer

### diagrami in grafikoni

nameščanje podstavka




stenska konzola



## 1-segmentna signalna luč

LED-Lamp/IO-Link/Buzzer

distribucijska krivulja intenzivnosti svetlobe




distribucijska krivulja intenzivnosti svetlobe: rdeče

1000 lm

delovna učinkovitost = 20%

distribucijska krivulja intenzivnosti svetlobe



distribucijska krivulja intenzivnosti svetlobe: zeleno

1000 lm

delovna učinkovitost = 22%


# DV2130



## 1-segmentna signalna luč

LED-Lamp/IO-Link/Buzzer

distribucijska krivulja intenzivnosti svetlobe



distribucijska krivulja intenzivnosti svetlobe: modro

1000 lm

delovna učinkovitost = 20%