




Prikaz trenutne zanke

DISPLAY/4...20mA



Značilnosti izdelka		
Ohišje		Vgradbeno ohišje
Mere	[mm]	36 x 72 x 40
Območje uporabe		
Uporaba		prilagodljivi zaslon za senzorje z analognim izhodom
Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	24 DC; (napetost se ustvari iz analognega signala: 4...20 mA; padec napetosti signala: 5,1 (4,7...5,2 V))
Vhodi/izhodi		
Število vhodov in izhodov		Število analognih vhodov: 1
Vhodi		
Število analognih vhodov		1
Analogni vhod (tok)	[mA]	4...20
Analogni vhod	Ločljivost [Bit]	12
	Natančnost	0,3 % Merilna napaka ± 1 Digit
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	0...60
Skladiščna temperatura	[°C]	-20...80
Zaščita		IP 65; (sponke: IP00)
Mehanski podatki		
Teža	[g]	106
Ohišje		Vgradbeno ohišje



Prikaz trenutne zanke

DISPLAY/4...20mA

Vrsta montaže	izrez plošče: 68 x 33 mm; debelina stene: maks. 5 mm
Mere [mm]	36 x 72 x 40
Materiali	ohišje: polikarbonat; Tesnilo: EPDM

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	prikazovalnik funkcije	7-segmentni prikazovalnik LED, rdeče
		višina števk 14 mm
		Območje prikaza -1999...9999
Upravljalni elementi		3 potisni gumb

Električni priključek

Vtične navojne sponke: ...2,5 mm²

Priključek

