




Večnamenski zaslon za spremljanje analognih standardnih signalov

DISPLAY/AX360/PNP OUT

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: DX2042

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Območje uporabe

Uporaba

prikaz analognih standardnih signalov; npr. tlačnih, temperaturnih senzorjev ali senzorjev pretoka

Električni podatki

Frekvenca AC	[Hz]	50...60
Toleranca obratovalne napetosti	[%]	33...58
Obratovalna napetost	[V]	230 / 115 AC / 24 DC
Poraba toka	[mA]	110 (18 V); 90 (24 V); 80 (30 V)
Pomožna energija za senzorje DC	[V]	24; (± 15 %, 150 mA; Dokaz kratkega stika)

Vhodi/izhodi

Število vhodov in izhodov Število analognih vhodov: 2

Vhodi

Število analognih vhodov 2

Izhodi

Analogni izhod toka	[mA]	4...20
Analogni izhod napetosti	[V]	0...10

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C] 0...45



Večnamenski zaslon za spremljanje analognih standardnih signalov

DISPLAY/AX360/PNP OUT

Skladiščna temperatura	[°C]	-25...70
------------------------	------	----------

Zaščita	IP 65; (na čelni strani)
---------	--------------------------

Terminali stopnje zaščite	IP 20
---------------------------	-------

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	

Mehanski podatki

Teža	[g]	552,8
------	-----	-------

Materiali	Noryl UL94-V-0
-----------	----------------

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	7-segmentni prikazovalnik LED, oranžno 6 znakov 15 mm
--------	---

Električni priključek

vijačne objemke, DC: 10 x ...1,5 mm²vijačne objemke, AC: 4 x ...2,5 mm²

Priključek

