




Večnamenski zaslon za spremljanje vrtenja, hitrosti in časa

DISPLAY/FX460/PNP OUT/AC/DC



izrez plošče 91 x 43 mm



Značilnosti izdelka

Mere [mm] 48 x 112 x 116

Območje uporabe

Uporaba univerzalno vrednotenje in prikazovalnik za vse fizikalne enote, ki se dajo izvesti iz zaporedij impulzov

Električni podatki

Frekvenca AC	[Hz]	50...60
Obratovalna napetost	[V]	115...230 AC / 18...30 DC
Poraba toka	[mA]	100

Vhodi/izhodi

Število vhodov in izhodov Število digitalnih vhodov: 2; Število digitalnih izhodov: 4

Vhodi

Število digitalnih vhodov 2

Izhodi

Število digitalnih izhodov	4
Zaščita pred preobremenitvijo	da

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-20...60
Skladiščna temperatura	[°C]	-25...70
Zaščita		IP 65
Terminali stopnje zaščite		IP 20

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 61000-6-2
	EN 61000-6-3
	EN 61000-6-4

Mehanski podatki

Teža	[g]	352
Vrsta montaže		izrez plošče: 91 x 43 mm
Mere	[mm]	48 x 112 x 116



Večnamenski zaslon za spremljanje vrtenja, hitrosti in časa

DISPLAY/FX460/PNP OUT/AC/DC

Materiali

Noryl UL94-V-0

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz


barvni zaslon

celoten grafični LCD zaslon, Zaslon na dotik

Električni priključek

vijačne objemke:

Priključek



NC: ni zasedeno