



Večnamenski zaslon za spremljanje vrtenja, hitrosti in časa

DISPLAY/FX460/DC



izrez plošče 91 x 43 mm



Značilnosti izdelka

Mere [mm] 48 x 112 x 116

Območje uporabe

Uporaba univerzalno vrednotenje in prikazovalnik za vse fizikalne enote, ki se dajo izvesti iz zaporedij impulzov

Električni podatki

Obratovalna napetost [V] 18...30 DC

Poraba toka [mA] 100

Vhodi/izhodi

Število vhodov in izhodov Število digitalnih vhodov: 2

Vhodi

Število digitalnih vhodov 2

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C] -20...60

Skladiščna temperatura [°C] -25...70

Zaščita IP 65

Terminali stopnje zaščite IP 20

Dovoljenja/preverjanja

EMC EN 61000-6-2

EN 61000-6-3

EN 61000-6-4

Mehanski podatki

Teža [g] 302,5

Vrsta montaže izrez plošče: 91 x 43 mm

Mere [mm] 48 x 112 x 116

Materiali Noryl UL94-V-0

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz barvni zaslon celoten grafični LCD zaslon, Zaslon na dotik




Večnamenski zaslon za spremljanje vrtenja, hitrosti in časa

DISPLAY/FX460/DC

Električni priključek

vijačne objemke:

Priključek



NC: ni zasedeno