



Večnamenski zaslon za spremljanje analognih standardnih signalov

DISPLAY/AX460/PNP OUT/AC/DC



izrez plošče 91 x 43 mm



Značilnosti izdelka

Mere [mm] 48 x 112 x 116

Območje uporabe

Uporaba prikazovanje in spremljanje analognih signalov; npr. tlačnih, temperaturnih senzorjev ali senzorjev pretoka

Električni podatki

Frekvenca AC	[Hz]	50...60
Obratovalna napetost	[V]	115...230 AC / 18...30 DC
Poraba toka	[mA]	100

Vhodi/izhodi

Število vhodov in izhodov Število analognih vhodov: 2; Število digitalnih izhodov: 4

Vhodi

Število analognih vhodov	2; (Spannungs- oder Stromeingang)
Analogni vhod (tok)	[mA] 0...20
Analogni vhod (napetost)	[V] -10...10
Ločljivost analognega vhoda	16 bit
Natančni analogni vhod	[%] 0,1

Izhodi

Število digitalnih izhodov	4
Zaščita pred preobremenitvijo	da

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C] -20...60
Skladiščna temperatura	[°C] -25...70
Zaščita	IP 65
Terminali stopnje zaščite	IP 20

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 61000-6-2
	EN 61000-6-3
	EN 61000-6-4




Večnamenski zaslon za spremljanje analognih standardnih signalov

DISPLAY/AX460/PNP OUT/AC/DC

Mehanski podatki		
Teža	[g]	350,5
Vrsta montaže		izrez plošče: 91 x 43 mm
Mere	[mm]	48 x 112 x 116
Materiali		Noryl UL94-V-0

Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	barvni zaslon	celoten grafični LCD zaslon, Zaslon na dotik

Električni priključek	
vijačne objemke:	
Priključek	



NC ni zasedeno