




Večnamenski zaslon za spremljanje analognih standardnih signalov

DISPLAY/AX460/DC



izrez
plošče 91 x 43 mm



Značilnosti izdelka

Mere	[mm]	48 x 112 x 116
------	------	----------------

Območje uporabe

Uporaba	prikazovanje in spremljanje analognih signalov; npr. tlačnih, temperaturnih senzorjev ali senzorjev pretoka
---------	---

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	18...30 DC
Poraba toka	[mA]	100

Vhodi/izhodi

Število vhodov in izhodov	Število analognih vhodov: 2
---------------------------	-----------------------------

Vhodi

Število analognih vhodov	2; (Spannungs- oder Stromeingang)
Analogni vhod (tok) [mA]	0...20
Analogni vhod (napetost) [V]	-10...10
Ločljivost analognega vhoda	16 bit
Natančni analogni vhod [%]	0,1

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-20...60
Skladiščna temperatura	[°C]	-25...70
Zaščita		IP 65
Terminali stopnje zaščite		IP 20

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 61000-6-2
	EN 61000-6-3
	EN 61000-6-4

Mehanski podatki

Teža	[g]	300,5
Vrsta montaže		izrez plošče: 91 x 43 mm

DX2051



Večnamenski zaslon za spremljanje analognih standardnih signalov

DISPLAY/AX460/DC

Mere	[mm]	48 x 112 x 116
Materiali		Noryl UL94-V-0


Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	barvni zaslon	celoten grafični LCD zaslon, Zaslon na dotik
--------	---------------	--

Električni priključek

vijačne objemke:

Priključek



NC ni zasedeno