


E3M124



Priključni kabel

MCI CONNECTION CABLE 2M ANGLED



Območje uporabe

Posebna značilnost

Primernost vlečne verige

Električni podatki

Obratovalna napetost

[V]

< 25 AC / < 60 DC

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-40...105

Zaščita

IP 67

Mehanski podatki

Teža

[g]

90,7

Primernost vlečne verige

da

Primernost vlečne verige

Radij upogibanja pri fiksnem polaganju

≥ 40 mm

Opombe

Embalažna enota

1 Kosov

Električni priključek

Kabel: 2 m, TPU, črn