


E3M132



Priključni kabel z vtičnico

POWER SUPPLY CABLE O3M ILLUMINATION 5M



Območje uporabe

Posebna značilnost: pozlačeni kontakti; Primernost vlečne verige

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]: < 25 AC / < 60 DC

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]: -40...85

Zaščita: IP 68

Mehanski podatki

Teža [g]: 309,7

Mere [mm]: 15,5 x 15,5 x 43,9

Materiali: PUR

Material ulitega dela: PUR

Material slepe matice: tlačno litje cinka

Primernost vlečne verige: da

Primernost vlečne verige: Radij upogibanja pri fiksnem polaganju ≥ 30 mm

Opombe

Embalažna enota: 1 Kosov

E3M132



Priključni kabel z vtičnico


POWER SUPPLY CABLE O3M ILLUMINATION 5M

Električni priključek

Kabel: 5 m, PUR, črn, Ø 6 mm; 4 x 0,75 mm²

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: tlačno litje cinka; Kontakti: pozlačeno



Priključek

