


E3M153



Priključni kabel

CONNECTION CABLE M12 16M



Območje uporabe

Posebna značilnost	napeljava z oklopom; Primernost vlečne verige
Izvedba	za mobilni pametni 3D senzor z analognim video izhodom PAL

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	< 25 AC / < 60 DC
Zaščitni razred	III

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-40...80
Zaščita	IP 67; IP 69K

Mehanski podatki

Teža [g]	806,2
Materiali	ohišje: PUR; Tesnilo: FKM; Kontaktna tipala: CuSn6 nikljani in kositrani
Material slepe matice	nerjavno jeklo (1.4305 / 303)
Primernost vlečne verige	da
Primernost vlečne verige	Radij upogibanja pri fiksnem polaganju ≥ 60 mm

Opombe


Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Priključni kabel

CONNECTION CABLE M12 16M

Električni priključek - vtič


Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4305 / 303)



Električni priključek

Kabel: 16 m, črn, Ø 6 mm, oklopljeno; 3 x 0,25 mm²

Priključek



- 1: zaslon
- 2: ni zasedeno
- 3: koaksialni zaslon
- 4: koaksialno kabelsko jedro
- 5: ni zasedeno

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4305 / 303)

