


E3R100



Priključni kabel

HFM Y CABLE 2 X S/S/M S/D/M A 2,0M



Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	< 50 AC / < 60 DC
Zaščitni razred	III
Blaženje [dB/m]	1,6
Notranji upor (Ri) [Ω]	50; (± 3 %)

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-10...60
Temperatura okolja (premikanje) [°C]	-10...60
Zaščita	IP 54

Mehanski podatki

Teža [g]	91,62
Minimalni upogibni polmer [mm]	16,5; (enostavno; 15 x 3,3 mm min. 10 x premer kabla)
Materiali	ohišje: : PBT-GF20

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek - Kamera 2D/3D

Spojnik: 1 x HFM-Dual, ravno

Električni priključek

Kabel: 2 m, črn, Ø 3,3 mm

Električni priključek - Video procesna enota

Spojnik: 2 x HFM-Single, ravno