

Priključni kabel z vtičnico

ADOAH042MSS0015A04

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...30 DC
--------------------------	------------

Izhodi

Električna izvedba	PNP
--------------------	-----

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...90
Zaščita	IP 67

Mehanski podatki

Mere [mm]	27 x 15 x 39
Materiali	TPU transparentno
Material ulitega dela	TPU, transparentno
Material slepe matice	medenina, ponikljano

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
	obratovanje	1 x LED, zeleno

Opombe

Embalážna enota	1 Kosov
-----------------	---------

E10423



Priključni kabel z vtičnico

ADOAH042MSS0015A04

Električni priključek

Kabel: 15 m, PUR / PVC, oranžno, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU, transparentno; Zaklep: medenina, ponikljano; Pritezni vrtilni moment: 0,5 Nm



Priključek



Barva žil :
BN = rjavo
BK = črn
BU = modro
WH = belo