


Priključni kabel z vtičnico

ADOAH043MSS00,5E04

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	10...30 DC
----------------------	-----	------------

Izhodi

Električna izvedba	PNP
--------------------	-----

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...70
---------------------	------	----------

Zaščita	IP 67
---------	-------

Mehanski podatki

Mere	[mm]	27 x 15 x 39
------	------	--------------

Materiali	TPU transparentno
-----------	-------------------

Material ulitega dela	TPU, transparentno
-----------------------	--------------------

Material slepe matice	medenina, ponikljano
-----------------------	----------------------

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	2 x LED, rumeno
	obratovanje	1 x LED, zeleno

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

E10426



Priključni kabel z vtičnico

ADOAH043MSS00,5E04

Električni priključek


Kabel: 0,5 m, PVC, oranžno, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU, transparentno; Zaklep: medenina, ponikljano



Priključek



BN =	Barva žil :
BK =	rjavo
BU =	črn
WH =	modro
	belo