E10440

Priključni kabel z vtičnico

ADOAF032MSS0020E03

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	10...30 DC
Zaščitni razred		III
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...90
Zaščita		IP 67
Mehanski podatki		
Mere	[mm]	17 x 10 x 26
Materiali		TPU transparentno
Material ulitega dela		TPU, transparentno
Material slepe matice		medenina, ponikljano
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
	obratovanje	1 x LED, zeleno
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov

E10440

Priključni kabel z vtičnico


ADOAF032MSS0020E03

Električni priključek


Kabel: 20 m, PVC, oranžno, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M8, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU, transparentno; Zaklep: medenina, poniklјano



Priključek



	Barva žil :
BN =	rjavo
BK =	črn
BU =	modro