


Razdelilna omarica

ZDO6H057MSS0000-00STAM120MSS

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: EBC006

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Območje uporabe

Posebna značilnost

brez silikona; pozlačeni kontakti

Brez silikona

da

Električni podatki

Obratovalna napetost

[V]

10...30 DC

Zaščitni razred

II

Maks. tokovna obremenitev
na modul/režo

[A]

4

Maks. tokovna obremenitev,
skupna

[A]

12



Razdelilna omarica

ZDO6H057MSS0000-00STAM120MSS

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-15...80
Zaščita		IP 67

Mehanski podatki

Materiali	TPU
Material ulitega dela	TPU
Število vrat v razdelilni omarici	6
Vrsta spojnika	M12

Prikazi/upravljalni elementi


Prikaz	stikalno stanje	6 x LED, rumeno
	obratovanje	1 x LED, zeleno

Opombe


Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek - Priključek

Spojnik: 1 x M23; Oblikovano telo: TPU; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,5 Nm



Priključek



E10445



Razdelilna omarica

ZDO6H057MSS0000-00STAM120MSS

Električni priključek - reža

Spojnik: 6 x M12; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,5 Nm

