


Vtičnica z možnostjo ožičenja

SDOGM120MSSFKPG



Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	10...30 DC
Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]	7,5

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...90
Zaščita		IP 65

Mehanski podatki

Teža	[g]	77
Mere	[mm]	26 x 26 x 49
Materiali		medenina ponikljano
Material ulitega dela		medenina, ponikljano
Material slepe matice		medenina, ponikljano

Opombe

Embalažna enota		1 Kosov
-----------------	--	---------



Vtičnica z možnostjo ožičenja


SDOGM120MSSFKPG

Električni priključek

spajkani priključek: ...1 mm²; Kabelski tulec: Ø 10...14 mm

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M23, ravno; Oblikovano telo: medenina, ponikljano; Zaklep: medenina, ponikljano



Priključek

