


Priključni kabel

VDOGH042MSS00,3A04STGH040MSS

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	10...30 DC
----------------------	-----	------------

Izhodi

Električna izvedba	PNP
--------------------	-----

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...90
---------------------	------	----------

Zaščita	IP 67
---------	-------

Mehanski podatki

Materiali	TPU
Material ulitega dela	TPU
Material slepe matice	medenina, ponikljano

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
	obratovanje	1 x LED, zeleno

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano; Pritezni vrtilni moment: 0,5 Nm






Priključni kabel

VDOGH042MSS00,3A04STGH040MSS

Električni priključek

Kabel: 0,3 m, PUR / PVC; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Priključek



Barva žil :
 BK = črn
 BN = rjavo
 BU = modro
 WH = belo

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano; Pritezni vrtilni moment: 0,5 Nm

