


## Priključni kabel

VDOGH042MSS01,5A04STGH040MSS

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



## Električni podatki

|                      |     |            |
|----------------------|-----|------------|
| Obratovalna napetost | [V] | 10...30 DC |
|----------------------|-----|------------|

## Izhodi

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Električna izvedba | PNP |
|--------------------|-----|

## Pogoji okolja

|                     |      |          |
|---------------------|------|----------|
| Temperatura okolice | [°C] | -25...90 |
|---------------------|------|----------|

|         |       |
|---------|-------|
| Zaščita | IP 67 |
|---------|-------|

## Mehanski podatki

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Materiali             | TPU                  |
| Material ulitega dela | TPU                  |
| Material slepe matice | medenina, ponikljano |

## Prikazi/upravljalni elementi

|        |                 |                 |
|--------|-----------------|-----------------|
| Prikaz | stikalno stanje | 1 x LED, rumeno |
|        | obratovanje     | 1 x LED, zeleno |

## Opombe

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Embalažna enota | 1 Kosov |
|-----------------|---------|

## Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano; Pritezni vrtilni moment: 0,5 Nm






## Priključni kabel

VDOGH042MSS01,5A04STGH040MSS

### Električni priključek

Kabel: 1,5 m, PUR / PVC; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

### Priključek



Barva žil :  
 BK = črn  
 BN = rjavo  
 BU = modro  
 WH = belo

### Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano; Pritezni vrtilni moment: 0,5 Nm

