


Priključni kabel z vtičnico

ADOGH040VAS0010A03

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: EVC003

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	< 250 AC / < 300 DC
----------------------	-----	---------------------

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...90
---------------------	------	----------

Zaščita	IP 67
---------	-------

Mehanski podatki

Mere	[mm]	15 x 15 x 42
------	------	--------------

Materiali	TPU
-----------	-----

Material ulitega dela	TPU
-----------------------	-----

Material slepe matice	nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)
-----------------------	--------------------------------

Opombe

Embalážna enota	1 Kosov
-----------------	---------

E10469



Priključni kabel z vtičnico

ADOGH040VAS0010A03

Električni priključek

Kabel: 10 m, PUR / PVC, oranžno, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)



Priključek



BK =	Barva žil :
BN =	črn
BU =	rjavo
	modro